



CIMA[®]
Industries Inc.
Pharmaceutical Equipment

TUBE FILLING MACHINES



*Integral solutions in Processing
and Packaging equipment*

TUBE FILLING AND SEALING MACHINE

CFGNYZ-80A-TA

The CFGNYZ 80A TA tube filling and sealing machine is applicable to plastic tubes, laminated tubes and metal tubes and is completely automatic.



FUNCTIONS

- Holder is adopted for oval tubes or other special-shaped tubes.
- Adopt mechanical transmission mode filling system ensuring the stability of loading capacity.
- The internal wall of tube adopts hot air sealing and the external wall of tube adopts cooling water circulative cooling, which can beautiful sealing effect.
- After sealing, air-cooling system is adopted to avoid heat from transferring to paste.
- PLC automatic control system.
- Highly clear acrylic doors with stainless steel frame.
- The connection of emulsifier with cartoning machine and filling machine can be easily achieved.
- It is easy to operate between different sizes of tubes.
- Automatic completion of filling, sealing and batch number printing in one machine.
- Human machine interface with direct display and control.
- Automatic detection of tube direction inversion.
- Counts with malfunction alarm, automatic stop device when door is open and self-stop device when mechanical over-load.
- No-tube-no-filling function.
- Counts with great tube-storage capacity and automatic tube conveying system.
- All parts in contact with the product are made in SS316.

	CFGNYZ-80A-TA
Power	220V/3 phases / 60 Hz
Main power	2.2 kW
Production Speed	100 tubes/min.
Tube diameter range	10-60 mm for plastic and laminated tubes, 10 – 35 mm for metal tubes
Filling volume range	2-250 mL for plastic and laminated tubes, 2 – 150 mL for metal tubes
Air pressure	0.4 – 0.6 MPa
Hopper capacity	40 L

TUBE FILLING AND SEALING MACHINE

CFNY 60A

The CFNYZ 80A TA tube filling and sealing machine is applicable to plastic tubes and laminated tubes. Full-automatically controlled by PLC. It is easy for display and operation by touch screen.

FUNCTIONS


- Adopt the spring tube pucks ensuring the same height of sealed end.
- Automatic mark-finding device
- Technology of blowing-cut and cutting is applied in material filling to ensure the filling of material of high viscosity.
- This design can ensure the high filling accuracy with simple structure which is easy to remove and clean.
- Hot air inside sealed the tube, cold water circle-cooled the outer wall of the tubes. That ensured the effect of the sealing.
- Exhaust the harmful gases outdoors by fan (made in Taiwan)
- After sealing, equipped with air-cooled systems, to avoid heat transfer to the paste.
- Highly clear stainless steel frame.
- It's easy to connect with emulsifier.
- It's easy to operate between different sizes of tubes.
- Tube filling\ sealing and batch code printing in end can be finished by system.
- Non-step frequency timing.
- Capacity setting control and capacity counting can be realized.
- The batch code can be printed automatically in the request position
- Alarming device \ safe-door device and machine self-stop device when over-loading
- No tube no fill
- Automatic tube-exiting device. It is convenient to connect with other equipment such as cartooning machine.
- Emergency stop button
- All parts in contact with the product to be made of stainless steel AISI 316L



	CFNY-60A
Power	220V/3 phases / 60 Hz
Main power	1.1 kW
Produce speed	60 tubes/min.
Max. Tube diameter	10 – 60 mm
Max. Volume	2 – 250 ml
Air pressure	0.4 - 0.6 Mpa
Hopper cubage	40 L



CIMA[®]
Industries Inc.
Pharmaceutical Equipment



PANAMÁ

World Trade Center. 1er Piso, Área Comercial.
Calle 53 Marbella. Apartado 0832-00155 WTC
Panamá, República de Panamá.
Tel. +507-205-1915
Fax. +507-205-1802

ARGENTINA

Fragata Trinidad 1539
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CP 1440. República Argentina.
Tel. + 54 11 4686 3868

SHANGHAI

Office 301, Building 12, Lane 2328 Chun Sheng
Minhang District C.P. 201100
Shanghai, People's Republic of China.
Tel. +86-21-54993845
Fax. +86-21-54992467

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

Pafnuncio Padilla 26 Piso 3, Despacho 329
Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez,
Estado de México. C.P. 53100
Tel. +52-55-2455-5901

GUADALAJARA, MÉXICO

Av. Doctor Roberto Michel 1156
Col. San Carlos. Guadalajara,
Jalisco, México. C.P. 44460
Tel. +52-33-4777-6000

VENEZUELA

Av. Francisco de Miranda, Centro Seguros La Paz,
Piso 8, Ala Oeste, Of. 360. Boleita Sur.
Caracas, Venezuela.
Tel: +58 212 8232336

COLOMBIA

Calle 100 # 8ª-55 Torre C
Oficina 1005. Bogotá, Colombia.
Tel : +57-1-6567381

BRASIL

Gessy Lever, 869
Lenheiro, Valinhos 13.272-000
São Paulo, Brasil.

PERÚ

Madrid #245,
Departamento #501, Miraflores,
Lima-Perú.

GUATEMALA

12 Calle 1-25 Zona 10 Géminis Diez
Torre Norte Oficina 1203,
Ciudad de Guatemala,
Guatemala.

ECUADOR

Calle los Senderos No. C 9
Las Cascadas
Pichincha, Quito Ecuador.

CHILE

Alcántara 200 piso 4
Las Condes
Santiago de Chile, Chile.

COSTA RICA

Itskatzú, Suite 203, 2do Piso.
Escazú, San José, Costa Rica.

USA

256 Airport Road
Fall River,
MA 02720, USA.

EGIPTO

11 Emad El Din Calle
Egipto.